

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.944 Verdelerracks

Staat: 17-2-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.944 - Verdelerracks TE 8000 open

Voor optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie.

Functies

Bestelnr.	TE 7888.944
Voordelen	Optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie Onbeperkte luchtdoorvoer door open bouwwijze De afstand van de bevestigingsniveaus is traploos instelbaar
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Zelfdragend montageframe, met 19"-bevestigingsniveau voor en achter Dakplaat voorbereid voor de opname van kabel-organizer Open bodemframe met 2 systeemchassis voor individuele opbouw in de breedte gemonteerd 4 stelvoeten, M10 (meegeleverd) Dakplaat met borstelstrip aan beide zijden
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Hoogte-eenheden	42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	80 mm / 130 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)	745 mm
Belastbaarheid	7.000 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	55
Brutogewicht	59.5
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177801332
E-Number Sweden	E7282510
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602