

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7950.100

Positioneringsstroken 19"

Staat: 1-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7950.100 - Positioneringsstroken 19"

Met nummercodering in het inch-raster voor een duidelijke codering van de afzonderlijke hoogte-eenheden, tot max. 56 HE.

Functies

Bestelnr.	DK 7950.100
Uitvoering	Coderingsbereik 1 – 56 HE
Product omschrijving	Met nummercodering in het inch-raster voor een duidelijke codering van de afzonderlijke hoogte-eenheden.
Voordelen	Vrije keuze van de getallenrichting dankzij dubbelzijdige codering Duidelijke documentatie van de diverse inbouwcomponenten
Toepassingsgebieden	Voor het naderhand monteren op bestaande 19"-profielen Om aan de zijkant, naast de systeemboring te plakken
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Afmetingen	Breedte: 6 mm
Inbouwafmetingen	Installation depth for components: 482,6 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,026 kg
Brutogewicht	0,026 kg
Douanetariefnummer	49119900
ETIM 9	EC001288
ECLASS 8.0	27149129
Product omschrijving	DK Positioneringsstrook 19i zelfkl VE=1