

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7955.135**

**PDU internationaal, uitvoering basic**

Staat: 21-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.135 - PDU internationaal, uitvoering basic

IT-rack-stroomverdeling in diverse uitvoeringen. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.

## Functies

Bestelnr.	DK 7955.135
Uitvoering	PDU Basic
Product omschrijving	Robuuste, compacte basisstroomverdeling voor IT-doeleinden. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk.
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 62 mm Lengte: 1.405 mm
Aantal contactdozen en type	42 x C13
Contactdozen	42 x Contrastekker CEI C13
Nominale stroom (max.)	16 A
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 3~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	CEE
Richtlijnen	EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen	EN 60950-1
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C

# Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT: $\geq 1.800$ mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,5 kg
Brutogewicht	4,7 kg
Douanetariefnummer	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK PDU internationaal, uitvoering basic, 3 fase 16A, ingang CEE, uitgang 42xC13, L=1405 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm