

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.332

# PDU internationaal, uitvoering switched

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.332 - PDU internationaal, uitvoering switched

Afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen vormen het centrale kenmerk van de PDU, die natuurlijk ook de meetfunctie per fase resp. per ingang biedt. De actuele verbruiksgegevens worden op het OLED-display weergegeven.

## Functies

Bestelnr.	DK 7955.332
Uitvoering	PDU, switched
Product omschrijving	Meetfunctie per fase en afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Door de inbouw van bistabiele relais en een OLED-display verbruikt de PDU weinig energie. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. De redundante voeding wordt gerealiseerd uit alle drie de fasen en bijkomend via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk. De PDU biedt uitgebreide management- en monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Levering	incl. aansluitkabel H05-VV (3 m) met gemonteerde ingangstekker
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 85 mm Lengte: 1.480 mm
Aantal contactdozen en type	24 x C13 / 6 x C19
Contactdozen	24 x Contrastekker CEI C13 6 x IEC-contrasteker C19
Nominale stroom (max.)	16 A
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 3~
Lengte aansluitkabel	3 m

# Funcities

Aansluiting (elektrisch)	CEE
Richtlijnen	EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condensierend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,8 kg
Brutogewicht	6 kg
Douanetariefnummer	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK PDU internationaal, uitvoering switched, 3 fase 16A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 6xC19, L=1395 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm