

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, uitvoering basic

Staat: 23-8-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, uitvoering basic

De compacte bouwvorm maakt een snelle montage mogelijk in de Zero-U-Space van TS IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A), met BS 1363 (UK) uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.

Functies

Bestelnr.	DK 7955.510
Product omschrijving	Robuuste, compacte basisstroomverdeling voor IT-doeleinden. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk.
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 62 mm Lengte: 440 mm
Aantal contactdozen en type	6 x C13 / 1 x C19
Contactdozen	6 x GB (type G, BS 1363)
Nominale stroom (max.)	13 A
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	UK
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT: ≤ 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1.24

Functies

Brutogewicht	1.42
Douanetariefnummer	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604