

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7955.911**

**Slave PDU internationaal, uitvoering  
managed**

Staat: 6-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.911 - Slave PDU internationaal, uitvoering managed

Slave PDU voor aansluiten op de PDU Masteruitvoeringen metered, switched en managed en de CMC III. Meet- en schakelfuncties zoals PDU managed, maar zonder geïntegreerde display en netwerk-/webinterface. Voor de werking is een PDU Master of CMC III beslist noodzakelijk. Per CAN-bus kunnen maximaal 3 Slave PDU's worden aangesloten.

## Funcities

Bestelnr.	DK 7955.911
Product omschrijving	Er kunnen maximaal 3 slave PDU's op een PDU managed worden aangesloten. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Door de inbouw van bistabiele relais verbruikt de PDU weinig energie. De redundante voeding wordt gerealiseerd uit alle fasen. De PDU biedt uitgebreide management- en monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 85 mm Lengte: 1.360 mm
Aantal contactdozen en type	24 x C13 / 4 x C19
Contactdozen	24 x Contrastekker CEI C13 4 x IEC-contrasteker C19
Nominale stroom (max.)	32 A
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	CEE

# Funcities

Number RJ45 ports for sensor units max	2
Richtlijnen	EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen	EN 60950-1
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6 kg
Brutogewicht	7 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK Slave PDU internationaal, uitvoering managed, 1 fase 32A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 4xC19, L=1370 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm