
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7979.115

# PDU basic

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7979.115 - PDU basic

High-end stroomverdeling voor IT-racks: robuuste PDU met compacte basisstroomverdeling voor de IT-omgeving.







## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | DK 7979.115 |
| Uitvoering | PDU Basic |
| Product omschrijving | Compacte basisstroomverdeling. Door de PDU basic kan elk IT-rack eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Afhankelijk van de PDU-uitvoering is een horizontale montage in het 19"-niveau of een verticale montage mogelijk (ook in de Zero-U-Space). |
| Voordelen | Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden<br>Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)<br>Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT |
| Materiaal | Spuitgietaluminium profiel, geëloxeerd<br>Steekplaatsen: kunststof |
| Levering | Connectorvergrendeling voor IEC C14, C20-connectoren<br>Incl. bevestigingsmateriaal |
| Opties | Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren<br>Andere kastkleuren mogelijk |

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Breedte: 44 mm<br>Diepte: 70 mm<br>Lengte: 1.095 mm |
| Aantal contactdozen en type | 24 x C13 / 4 x C19 |
| Nominale spanning | 230 V (AC) |
| Nominale stroom (max.) | 16 A |
| Nominaal vermogen | 3,7 kW |
| Voedingen | Aantal: 1<br>Fase per voeding: 1~ |
| Lengte aansluitkabel | 3 m |
| Aansluiting (elektrisch) | CEE |
| Richtlijnen | EMC-richtlijn 2014/30/EU<br>Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU |
| Normen | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C...50 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10...95 % |
| Opslagtemperatuurbereik | -20 °C...70 °C |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.200 mm<br>Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 1.800 mm<br>Behuizingstype: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,2 kg |
| Brutogewicht | 3,72 kg |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |

# Functies

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Product omschrijving | PDU basic 16A/1P CEE 24xC13+4xC19 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |