


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.117 PDU basic

Staat: 7-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.117 - PDU basic

High-end stroomverdeling voor IT-racks: robuuste PDU met compacte basisstroomverdeling voor de IT-omgeving.



Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7979.117 |
| Product omschrijving | Compacte basisstroomverdeling. Door de PDU basic kan elk IT-rack eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Afhankelijk van de PDU-uitvoering is een horizontale montage in het 19"-niveau of een verticale montage mogelijk (ook in de Zero-U-Space). |
| Voordelen | Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit) Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT |
| Materiaal | Spuitsgietaluminium profiel, geëloxeerd Steekplaatsen: kunststof |
| Levering | Connectorvergrendeling voor IEC C14, C20-connectoren Incl. bevestigingsmateriaal |
| Opties | Andere kastkleuren mogelijk |
| Afmetingen | Breedte: 44 mm Diepte: 70 mm Lengte: 695 mm |

Funcities

| | |
|---------------------------------------|---|
| Aantal contactdozen en type | 12 x C13 / 1 x C19 |
| Nominale spanning | 230 V (AC) |
| Nominale stroom (max.) | 16 A |
| Nominaal vermogen | 3,7 kW |
| Voedingen | Aantal: 1 Fase per voeding: 1~ |
| Aansluiting (elektrisch) | IEC C20 |
| Richtlijnen | EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU |
| Normen | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C...50 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condensierend) | 10...95 % |
| Opslagtemperatuurbereik | -20 °C...70 °C |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.200 mm Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 1.200 mm Behuizingstype: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,95 kg |
| Brutogewicht | 2,04 kg |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Product omschrijving | DK PDU basic, compacte basisstroomverdeling, BLD: 44x695x70, IEC 60320: 12x C13, 1x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20 |

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit