

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.615 PDU local metered

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.615 - PDU local metered

High-end stroomverdeling met lokale meting van de verbruiksgegevens – optimaal geschikt voor toepassing in moderne serverracks en colocation-computerruimten.

## Functies

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr.                          | DK 7979.615  |
| Uitvoering                         | Blauw  |
| Product omschrijving               | De PDU met lokale energiemeting is uitgerust met één display per fase – dus in totaal met twee displays – en maakt een betere fasebelasting mogelijk in de Colocation-datacenters. |
| Voordelen                          | Geïntegreerde meting van stroom (A); effectief vermogen (kW); spanning (V); frequentie (Hz); energie (kWh), fasehoek (°)<br>Meetnauwkeurigheid van $\pm 2\%$                       |
| Technische gegevens                | Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen<br>Aansluitkabel, met connector, 3 m, H05VV-F3G4 mm <sup>2</sup><br>Spanning V, stroom A, frequentie Hz<br>LCD-display          |
| Mogelijkheden                      | Meting per fase en voeding   |
| Materiaal                          | Aluminium, gelakt, blauw, overeenkomstig RAL 5010<br>Afdekking: kunststof PA 6 GF30, zwart, overeenkomstig RAL 9005  |
| Levering                           | PDU met lokale meting, 32 A, 1-fase, blauw<br>2 bevestigingsbeugels  |
| Measurement functions, description | Meting per fase en voeding   |
| Afmetingen                         | Breedte: 44 mm<br>Diepte: 47 mm<br>Lengte: 1.308 mm  |
| Aantal contactdozen en type        | 24 x C13 / 6 x C19<br>IEC/EN/60320/C13<br>IEC/EN/60320/C19   |

# Functies

|   |   |
|---|---|
| Contactdozen                            | 24 x C 13<br>6 x C 19<br>2-polig met Schuko, zwart  |
| Nominale spanning                       | 230 V, 50 Hz/60 Hz  |
| Nominale stroom (max.)                  | 32 A  |
| Nominaal vermogen                       | 7,4 kW  |
| Voedingen                               | Aantal: 1<br>Fase per voeding: 1~   |
| Lengte aansluitkabel                    | 3 m   |
| Aansluiting (elektrisch)                | CEE   |
| Richtlijnen                             | EMC-richtlijn 2014/30/EU<br>Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU   |
| Bedrijfstemperatuurbereik               | 5 °C...45 °C  |
| Luchtvochtigheid (niet<br>condenserend) | 5...95 %  |
| Opslagtemperatuurbereik                 | -5 °C...60 °C   |
| Geschikt voor                           | Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm<br>Behuizingstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm                       |
| Leveringseenheid                        | 1 st.   |
| Nettogewicht                            | 3,5 kg  |
| Brutogewicht                            | 3,5 kg  |
| Douanetariefnummer                      | 85366990  |
| ETIM 9                                  | EC002762  |
| ETIM 8                                  | EC002762  |
| ECLASS 8.0                              | 27142606  |
| Product omschrijving                    | PDU met lokale energiemeting, uitvoering blauw, 24 x C13, 6 x C19,<br>2-polig met Schuko, zwart, BHD: 44x1308x47 mm |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Cyber Security Certificate