

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.811 PDU UK basic

Staat: 2-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.811 - PDU UK basic

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.



## Functies

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bestelnr.                   | DK 7979.811  |
| Uitvoering                  | Basic UK   |
| Product omschrijving        | High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking.   |
| Voordelen                   | Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT<br>Stroombesparend design, gering eigen verbruik   |
| Technische gegevens         | Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)  |
| Materiaal                   | Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd<br>Steekplaatsen: kunststof   |
| Levering                    | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Opties                      | Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren<br>Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren |
| Afmetingen                  | Breedte: 44 mm<br>Diepte: 70 mm<br>Lengte: 695 mm  |
| Aantal contactdozen en type | 8 x BS 1363  |

# Funcities

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Contactdozen                          | 8 x BS 1363   |
| Nominale stroom (max.)                | 13 A  |
| Nominaal vermogen                     | 3 kW  |
| Voedingen                             | Aantal: 1<br>Fase per voeding: 1~   |
| Lengte aansluitkabel                  | 3 m   |
| Aansluiting (elektrisch)              | UK  |
| Richtlijnen                           | EMC-richtlijn 2014/30/EU<br>Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU   |
| Normen                                | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21   |
| Bedrijfstemperatuurbereik             | 5 °C...50 °C  |
| Luchtvochtigheid (niet condensierend) | 10...95 %   |
| Opslagtemperatuurbereik               | -25 °C...70 °C  |
| Geschikt voor                         | Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 800 mm<br>Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 800 mm<br>Behuizingstype: TX CableNet: ≥ 800 mm |
| Leveringseenheid                      | 1 st.   |
| Nettogewicht                          | 2,4 kg  |
| Brutogewicht                          | 2,78 kg   |
| Douanetariefnummer                    | 85366990  |
| ETIM 9                                | EC002762  |
| ETIM 8                                | EC002762  |
| ECLASS 8.0                            | 27142604  |
| Product omschrijving                  | DK PDU UK, basic, compacte basisstroomverdeling, BLD:<br>44x695x70 mm, 8x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A                                  |

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit