

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.811 PDU UK basic

Staat: 15-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.811 - PDU UK basic

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.



## Funcities

Bestelnr.	DK 7979.811
Product omschrijving	High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking.
Voordelen	Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT Stroombesparend design, gering eigen verbruik
Technische gegevens	Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd Steekplaatsen: kunststof
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opties	Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 70 mm Lengte: 695 mm
Aantal contactdozen en type	8 x BS 1363
Contactdozen	8 x BS 1363

# Functies

Nominale stroom (max.)	13 A
Nominaal vermogen	3 kW
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	UK
Richtlijnen	EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...50 °C
Luchtvochtigheid (niet condensierend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 800 mm Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 800 mm Behuizingstype: TX CableNet: ≥ 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,4 kg
Brutogewicht	2,78 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK PDU UK, basic, compacte basisstroomverdeling, BLD: 44x695x70 mm, 8x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit