

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.822

PDU UK, uitvoering metered

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.822 - PDU UK, uitvoering metered

De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.



Funcities

Bestelnr.	DK 7979.822
Uitvoering	Uitvoering 19" Metered UK
Product omschrijving	High-end-stroomverdeling in een compact design voor IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Afhankelijk van de uitvoering met omvangrijke managementfuncties voor energiemeting en bewaking.
Voordelen	Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT Stroombesparend design, gering eigen verbruik
Technische gegevens	Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit) Compacte veiligheidsschakelaar (16 A - type Carling)
Productwijziging	Minimaal te bestellen aantal 5 stuks
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd Steekplaatsen: kunststof
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal

Functies

Opties	Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren CMC III CAN-bus-sensoren, aansluitbaar voor omgevingsbewaking, max. 16 sensoren
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 70 mm Lengte: 1.495 mm
Aantal contactdozen en type	16 x BS 1363 / 4 x C19
Contactdozen	16 x BS 1363 4 x C 19
Nominale stroom (max.)	16 A
Nominaal vermogen	3,7 kW
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	CEE
Richtlijnen	EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Normen	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...50 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC000330

Funcities

ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK PDU UK, metered, compacte basisstroomverdeling incl. energiemeting per fase, met netwerkinterface en display, BLD: 44 x1495 x70 mm, 16x BS 1363, IEC 60 320: 4x C19

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Cyber Security Certificate TÜV-geteste veiligheid
Verklaringen	Verklaring van conformiteit