Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7980.100
Ventilatoruitbreidingsset

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 7980.100 - Ventilatoruitbreidingsset

Om naderhand verschillende ventilatoreenheden in te bouwen of voor uitbreiding van de dakplaat met uitsparing voor ventilatoren.

Functies

Bestelnr.	SK 7980.100
Product omschrijving	Voor gebruik als afzonderlijke ventilator, voor het achteraf aanpassen van verschillende ventilatorunits en voor het voltooien van de ventilatorplaat.
Levering	Ventilator Aansluitkabel (0,61 m) Incl. bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)	Bij 50 Hz: 108 m³/h Bij 60 Hz: 120 m³/h
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 14 W Bij 60 Hz: 12 W
Afmetingen	Breedte: 119 mm Hoogte: 119 mm Diepte: 25 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 34 dB(A) Bij 60 Hz: 34 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,43 kg
Brutogewicht	0,486 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Functies

Product omschrijving	DK Ventilatoruitbreidingsset, luchtverplaatsing 108/120m³/h, 230V 50/60 Hz, 119x119x25 mm BxHxD, RAL 7035