

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7988.035

Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7988.035 - Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren

Inbouw naderhand boven in alle netwerkbehuizingen TS 8. Het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. 2 ventilatoren standaard. Uitbreiding naar max. 4/6 ventilatoren.

Functies

Bestelnr.	DK 7988.035
Product omschrijving	Voor het naderhand monteren in bestaande DK-TS toepassingen. De dakplaat wordt aan de voorzijde van de kast gemonteerd, het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. Een elastisch klemprofiel voor het optioneel afdichten van de achterzijde wordt meegeleverd.
Kleur	RAL 7035
Levering	Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren incl. 2 ventilatoren en extra uitsparingen voor andere ventilatoren 1 thermostaat Elastisch klemprofiel Thermostaat en ventilatoren compleet bedraad met aansluitkabel (3,5 m)
Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)	160/180
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)	1514
Inbouwmogelijkheden	In een gesloten dakplaat, verhoogd met 20 of 50 mm afstandsbouten In een dakplaat voor kabelinvoer, verhoogd met 20 of 50 mm afstandsbouten In een geventileerde dakplaat voor kabelinvoer
Montage-instructie	Voor de zijdelingse compartimentering en een gerichte luchtgeleiding bij koppeling is het elastische klemprofiel 2573.000 nodig

Funcities

Opmerking	<p>Niet geschikt voor kraantransport</p> <p>In combinatie met een groot zwenkraam of een dakplaat voor kabelinvoer aan de achterzijde kan de dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren als volgt worden gekozen: Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren = kastdiepte - 200 mm</p> <p>Kan niet in combinatie met een 19"-montageframe worden toegepast</p> <p>De luchtdoorvoer kan met de ventilatoruitbreidingsset 7980.000 worden verhoogd.</p> <p>Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator</p>
Geluidsdrukniveau per ventilator	37 dB(A)
Geschikt voor	Breedte: 800 mm 800 mm 800 mm Diepte: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,267 kg
Brutogewicht	6,597 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Product omschrijving	DK Ventilatoreenheid inclusief thermostaat, voor behuizing 800x800/1000/1200 mm BxD, met 2 ventilatoren (max. 6), 230V