

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Ventilatoruitbreidingsset

Staat: 12-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Ventilatoruitbreidingsset voor VX IT, TS IT

Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling om naderhand in de ventilatormodulen 5503.010, 5503.020 en 5503.025 te installeren.

Functies

Bestelnr.	SK 7990.000
Uitvoering	Zonder dakplaat
Product omschrijving	Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling voor installatie in de ventilatormodulen 5503.xxx.
Voordelen	Direct aansluitbare totaaloplossing Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 9005
Levering	Ventilator Ventilatioerooster Incl. bevestigingsmateriaal Installatie- en korte bedieningshandleiding
Luchtverplaatsing (in bedrijf)	150 m ³ /h
Nominale spanning	24 V (DC)
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,32 A Bij 60 Hz: 0,32 A
Afmetingen	Breedte: 119 mm Hoogte: 25 mm Diepte: 119 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Toerental	100 %

Functies

Opmerking	Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 150 m ³ /h bij 25 Pa tegendruk
Geluidsniveau (in bedrijf)	44 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...55 °C
Nominaal vermogen	7,7 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,3 kg
Brutogewicht	0,308 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Ventilatoruitbreidingsset, toerentalgeregeld, 192 m ³ /h vrijblazend, voor ventilatormodulen, BHD:119x25x119 mm, RAL 9005

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------