


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 7993.146**

**Hoofdschakelaar-inbouwadapter**

Staat: 4-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 7993.146 - Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor deurinbouw

Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor montage in de Rittal aanbouwkasten VX25 en VX SE en de kastsystemen TS 8. Met de inbouwadapter voor hoofdschakelaars is het mogelijk om een handgreep voor hoofdschakelaars vast en verzonken in een kast-/behuizingsdeur te monteren.

## Functies

Bestelnr.	SZ 7993.146
Product omschrijving	Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor montage in de Rittal aanbouwkasten VX25 en VX SE en de kastsystemen TS 8. Met de inbouwadapter voor hoofdschakelaars is het mogelijk om een handgreep voor hoofdschakelaars vast en verzonken in een kast-/behuizingsdeur te monteren.
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	poedercoating, structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Schakelaarhouder Afdichting Polyethyleen met celstructuur
Geschikt voor deurbreedte	500 mm
Inbouwmogelijkheden	De schakelaarhouder voor de montage van de draaiaandrijving wordt op één of twee systeemchassis direct voor de deur gemonteerd
Montage-instructie	De boring voor het doorvoeren van de draaiaandrijving is klantspecifiek aan te brengen. Voor de achterzijde van het afdichtingsframe is een kleefafdichting van polyethyleen met celstructuur los meegeleverd. Deze wordt bij gesloten deur tegen de montageplaat gedrukt.
Afmetingen	Breedte: 310 mm Hoogte: 450 mm Diepte: 90 mm

# Funcities

---

Geschikt voor behuizingstype	VX VX SE TS
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,72 kg
Brutogewicht	6,72 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Product omschrijving	SZ main switch installation adapter for door width 500 mm

---