

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7996.888

Netwerkbehuizing TE 8000

Staat: 18-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7996.888 - Netwerkbehuizing TE 8000

TE 8000 IT-rack met zichtdeur, voorbereid voor de individuele interieuropbouw.

Functies

| | |
|-----------------|--|
| Bestelnr. | TE 7996.888 |
| Uitvoering | met zijwanden |
| Voordelen | Geen behuizingsframe Optimale toegankelijkheid Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid Draairichting deur om te wisselen |
| Materiaal | Plaatstaal Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Montageframe: dompelgrondlak Vlakke delen: poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar Zichtdeur voor, incl. 130-scharnier, design-greep en veiligheidssluiting 3524 E Plaatstalen deur achter, incl. 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten) Dakplaat, incl. verdekte uitsparing voor kabelinvoer en voor optionele ventilator 4 stelvoeten, M10 (meegeleverd) 4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd) Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm |
| Hoogte-eenheden | 42 HE |

Funcities

| | |
|--|----------------|
| Hoogte-eenheden | 42 HE |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 80 mm / 130 mm |
| Niveaustand (in de leveringstoestand) | 745 mm |
| Belastbaarheid | 4.000 N |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 20 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 126 kg |
| Brutogewicht | 132 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |