

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8105.245

# Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 18-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8105.245 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

## Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | VX 8105.245   |
| Voordelen                           | Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders<br>Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen<br>Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp<br>Montage door één persoon<br>Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging |
| Materiaal                           | Plaatstaal, 1,5 mm  |
| Oppervlak                           | Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating  |
| Kleur                               | RAL 7035  |
| Levering                            | Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Geschikt voor                       | Behuizingstype: VX<br>Hoogte: = 2.000 mm<br>Diepte: = 500 mm  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55   |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 12   |
| Basismateriaal                      | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid                    | 2 st.   |
| Nettogewicht                        | 22,2 kg   |
| Brutogewicht                        | 22,8 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)             | 92,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse            | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave  |

# Funcities

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer   | 94039910  |
| ETIM 9               | EC002524  |
| ECLASS 8.0           | 27182101  |
| Product omschrijving | VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 2000 x 500 mm, plaatstaal |

# Goedkeuringen

---

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen  | PCF-declaration    |