

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8106.245

# Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 20-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8106.245 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

## Functies

Bestelnr.	VX 8106.245
Voordelen	Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp Montage door één persoon Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Hoogte: = 2.000 mm Diepte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55 IP 66
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	26 kg
Brutogewicht	29 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	110,5 kg CO2 eq (Cat B)

# Functies

---

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Product omschrijving	VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 2000 x 600 mm, plaatstaal

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	PCF-declaration