Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8106.550

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX 8106.550 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal C4-H

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal. Oppervlaktecoating analoog aan DIN EN ISO 12944 corrosiebeschermklasse C4-H.

Functies

Bestelnr.	VX 8106.550
Uitvoering	Oppervlaktecoating analoog aan DIN EN ISO 12944 Corrosiebeschermklasse C4-H
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: VX C4-H Hoogte: = 2.000 mm Diepte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	26 kg
Brutogewicht	29 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Product omschrijving	VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 2000x600 mm, plaatstaal, C4-H

© Rittal 2026