Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8122.245

# Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# VX 8122.245 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8122.245 |
| Voordelen | Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders<br>Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen<br>Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp<br>Montage door één persoon<br>Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging |
| Materiaal | Plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT<br>Hoogte: = 2.200 mm<br>Diepte: = 1.200 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 55 |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 74 kg |
| Brutogewicht | 76 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 174,58 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |

# Functies

| | |
|---|---|
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Product omschrijving | VX Zijwanden 2200x1200 RAL 7035 VE=2 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | PCF-declaration |