

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8165.245

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 21-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8165.245 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

Functies

Bestelnr.	VX 8165.245
Voordelen	Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp Montage door één persoon Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Hoogte: = 1.600 mm Diepte: = 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	19,06 kg
Brutogewicht	19,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	73,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

Funcities

Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Product omschrijving	VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 1600 x 500 mm, plaatstaal

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	PCF-declaration