


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8451.600

## Aanbouwkasten TS 8

Staat: 11-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8451.600 - Aanbouwkasten TS 8 Roestvaststaal

Aanbouwkasten TS 8 van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. montageplaat. Beschermklasse IP 55.



## Functies

|           |  |
|-----------|--|
| Bestelnr. | TS 8451.600  |
| Materiaal | Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd<br>Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Kastframe en bodemplaat: blank<br>Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400<br>Montageplaat: verzinkt   |

# Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Levering                            | Kastframe<br>Deur(en)<br>Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen<br>Dakplaat<br>Bodemplaten<br>Achterwand<br>Montageplaat<br>4 hijsogen<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>TS montagerails 18 x 38 mm<br>2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd |
| 2 supportstrips in depth            | Ja  |
| Aantal deuren                       | 2   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55   |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 12   |
| Protection category NEMA            | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| IK-code                             | IK09  |
| Opmerking                           | Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.   |
| Basismateriaal                      | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)  |
| Afmetingen                          | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 600 mm   |
| Afmetingen montageplaat (B x H)     | 1.099 mm x 1.896 mm   |
| Leveringseenheid                    | 1 st.   |
| Nettogewicht                        | 183 kg  |
| Brutogewicht                        | 194,7 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94032080  |

# Funcities

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Product omschrijving | TS 8 Aanbouwkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met 2 deuren voor, 1200x2000x600 mm BxHxD, met montageplaat |
|----------------------|---|

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>DNV<br>UL + C-UL (listed) |
|---------------|---|

---

|              |  |
|--------------|--|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring<br>Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|--|