

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8602.085

Sokkelplinten, zijkant, 200 mm

Staat: 25-11-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8602.085 - Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor sokkelement voor en achter

Montage tussen de sokkelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.

Functies

Bestelnr.	TS 8602.085
Product omschrijving	Montage tussen de sokkelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	2 sokkelplinten Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
Afmetingen	Hoogte: 200 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS: = 800 mm Behuizingstype: SE Behuizingstype: CM Behuizingstype: TP Behuizingstype: PC Behuizingstype: IW Behuizingstype: TS IT
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	4.382
Brutogewicht	4.581
Douanetariefnummer	94039910

Functies

EAN	4028177300644
-----	---------------

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------