

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.230

Connectorafdekkap met deur

Staat: 15-11-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.230 - Connectorafdekkap met deur voor VX

Afdekkap met deur, ter bescherming en afdekking van connectoren en andere componenten

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | VX 8609.230 |
| Voordelen | Beschermt connectoren en andere componenten en dekt ze af Naar keuze kabelinvoer van boven naar onder |
| Materiaal | Afdekkap: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm |
| Oppervlak | Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Afdekkap Deur met espagnoetsluiting en dubbelbaardbinnenwerk 2 afdekplaten voor de boven- en onderzijde |
| Afmetingen | Breedte: 202,7 mm Hoogte: 1.998 mm Diepte: 599 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX Hoogte: = 2.000 mm Diepte: = 600 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 in combinatie met kasten van de serie VX |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 12 (in combinatie met kasten van de serie VX, VX IT) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 48.5 |
| Brutogewicht | 50.5 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 124,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |

Functies

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177921689 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
