

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.230

Connectorafdekkap met deur

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.230 - Connectorafdekkap met deur voor VX

Afdekkap met deur, ter bescherming en afdekking van connectoren en andere componenten

Functies

Bestelnr.	VX 8609.230
Voordelen	Beschermt connectoren en andere componenten en dekt ze af Naar keuze kabelinvoer van boven naar onder
Materiaal	Afdekkap: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Afdekkap Deur met espagnoetsluiting en dubbelbaardbinnenwerk 2 afdekplaten voor de boven- en onderzijde
Afmetingen	Breedte: 202,7 mm Hoogte: 1.998 mm Diepte: 599 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Hoogte: = 2.000 mm Diepte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55 in combinatie met kasten van de serie VX
Beschermklasse NEMA	NEMA 12 (in combinatie met kasten van de serie VX, VX IT)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	48,5 kg
Brutogewicht	50,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910

Funcities

ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Product omschrijving	VX-afdekkap met deur, voor HD: 2000 x 600 mm
