

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.625 Zichtdeur

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.625 - Zichtdeur voor TS, TS IT, VX SE

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | TS 8610.625 |
| Product omschrijving | Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd. |
| Materiaal | Frame: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | Frame: RAL 7035 Hoekstukken: RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005 |
| Levering | Raam zichtvenster met veiligheidsglas Espagnoetsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks) |
| Zichtbare vlakken | Zichtvensterbreedte: 460 mm Zichtvensterhoogte: 2.040 mm |
| Zichtvensterhoogte | 2.040 mm |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Montage-instructie | Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen nodig |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS TS IT VX SE Breedte: = 600 mm Hoogte: = 2.200 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 15,7 kg |
| Brutogewicht | 16,2 kg |
| Douanetariefnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | TS Zichtdeur voor TS/TS-IT-kasten, 600x2200 mm BxH, spuitgielaluminium/veiligheidsglas, RAL 7035/9005 |