

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.680 Zichtdeur

Staat: 5-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.680 - Zichtdeur voor TS 8

Zichtdeur voor TS 8, kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.



## Functies

Bestelnr.	TS 8610.680
Product omschrijving	Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 7015
Levering	Raam zichtvenster met veiligheidsglas Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks) Zichtbare vlakken: B – 140 mm, H – 160 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 460 mm Zichtvensterhoogte: 1.640 mm
Zichtvensterhoogte	1.640 mm

# Funcities

---

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 IP 55

---

Geschikt voor Behuizingstype: DK-TS  
TS 8  
SE  
Breedte: = 600 mm  
Hoogte: = 1.800 mm

---

Leveringseenheid 1 st.

---

Nettogewicht 11,97 kg

---

Brutogewicht 12,6 kg

---

Douanetariefnummer 76101000

---

ECLASS 8.0 27182204

---