

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.685 Zichtdeur

Staat: 10-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.685 - Zichtdeur voor TS, TS IT, VX SE

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.



Functies

Bestelnr.	TS 8610.685
Product omschrijving	Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Frame: RAL 7035 Hoekstukken: RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005
Levering	Raam zichtvenster met veiligheidsglas Espagnoetsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks)
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 460 mm Zichtvensterhoogte: 1.640 mm
Zichtvensterhoogte	1.640 mm

Funcities

Montage-instructie	Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT VX SE Breedte: = 600 mm Hoogte: = 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	12,9 kg
Brutogewicht	13,4 kg
Douanetariefnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	TS Zichtdeur voor TS/TS-IT-kasten, 600x1800 mm BxH, spuitgielaluminium/veiligheidsglas, RAL 7035/9005