

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.885 Zichtdeur

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.885 - Zichtdeur voor TS, TS IT, VX SE

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.



## Functies

Bestelnr.	TS 8610.885
Product omschrijving	Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Frame: RAL 7035 Hoekstukken: RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005
Levering	Raam zichtvenster met veiligheidsglas Espagnoetsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks)
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 660 mm Zichtvensterhoogte: 1.640 mm
Zichtvensterhoogte	1.640 mm

# Funcities

Montage-instructie	Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT VX SE Breedte: = 800 mm Hoogte: = 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	14,77 kg
Brutogewicht	15,6 kg
Douanetariefnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	TS Zichtdeur voor TS/TS-IT-kasten, 800x1800 mm BxH, spuitgielaluminium/veiligheidsglas, RAL 7035/9005