


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.290 Comforthandgreep

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.290 - Comforthandgreep voor TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuropervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | TS 8611.290 |
| Uitvoering | voor hangslot en binnenwerken |
| Product omschrijving | Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuropervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. |
| Materiaal | Zinkspuitwerk |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Montage-instructie | Voor de montage aan zichtdeur TS, VX SE, deur onder PC, designdeur IW is de handgreepadapter vereist |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering F of veiligheids- en drukknoopsluitingen met een lengte tot 26,5 mm |

Funcities

| | |
|------------------------------|---|
| Geschikt voor behuizingstype | TS TS IT VX SE PC-kast deur IW TS 8 roestvaststaal SE roestvaststaal EL 3-delig, 18 - 21 HE Wandbehuizingen AX, 3-delig |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,509 kg |
| Brutogewicht | 0,54 kg |
| Douanetariefnummer | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
| Product omschrijving | TS Comforthandgreep voor TS/TS-IT/SE/PC/IW-kasten, voor hangsloten en binnenwerken, zinkspuitwerk, RAL 7035 |