

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.130

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.130 - TS systeemchassis 17 x 73 mm

Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.



Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | TS 8612.130 |
| Uitvoering | Voor het buitenste montageniveau |
| Product omschrijving | Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsschroeven |
| Lengte | 240 mm |
| Inbouwmogelijkheden | Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte In TP via rail voor interieuropbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten |
| Montage-instructie | Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuropbouw vereist |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX SE TP PC IW Breedte/diepte: 300 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Nettogewicht | 0,88 kg |
| Brutogewicht | 1,091 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Product omschrijving | TS Systeemchassis 17x73 mm, voor het buitenste montageniveau, kastbreedte/-diepte 300 mm, plaatstaal, verzinkt |