
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.650

TS montagerail 45 x 88 mm


Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.650 - TS montagerail 45 x 88 mm

Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd.



Functies

Bestelnr.	TS 8612.650
Uitvoering	voor het binnenste montageniveau
Product omschrijving	Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd. Het dubbele profiel met 11 rijen gaten biedt veel extra mogelijkheden voor de interieuropbouw.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Op het verticale en horizontale TS, VX SE kastprofiel
Geschikt voor	Behuizingstype: het binnenste montageniveau Breedte/diepte: 500 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,6 kg
Brutogewicht	2,611 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002625

Functies

ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	TS Montagechassis 45x88 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 500 mm, plaatstaal, verzinkt