

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.660

TS montagerail 45 x 88 mm

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.660 - TS montagerail 45 x 88 mm

Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd.



Functies

Bestelnr.	TS 8612.660
Uitvoering	voor het binnenste montageniveau
Product omschrijving	Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd. Het dubbele profiel met 11 rijen gaten biedt veel extra mogelijkheden voor de interieuropbouw.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Op het verticale en horizontale TS, VX SE kastprofiel
Geschikt voor	Behuizingstype: het binnenste montageniveau Breedte/diepte: 600 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,8 kg
Brutogewicht	3,02 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002625

Funcities

ECLASS 8.0

27189234

Product omschrijving

TS Montagechassis 45x88 mm, voor het binnenste montageniveau,
voor kastbreedte/-diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt