


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.750

TS montagerail 25 x 38 mm

Staat: 26-11-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.750 - TS montagerail 25 x 38 mm

Voor zware inbouwcomponenten, met bevestigingsboringen. Inbouwmogelijkheid aan het verticale TS kastprofiel.



Funcities

Bestelnr.	TS 8612.750
Product omschrijving	Voor zware inbouwcomponenten, met bevestigingsboringen.
Materiaal	Plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden	Op het verticale TS, VX SE kastprofiel Aan alle zijden met ronde 9 mm boring in het 25 mm-raster Voor opbouw van montagerails, systeem-montagerails, C-rails 30/15, kabelbevestigingsrails (hoekprofiel) en eigen aanbouwcomponenten
Opmerking	In combinatie met de insteekmoer bijzonder geschikt voor dynamische verbindingen
Geschikt voor	Geschikt voor breedte/diepte: 500 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1.468
Brutogewicht	1.668
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177429130

Functies

ECLASS 8.0

27189261