

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.060 Deelmontageplaten

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.060 - Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.



Functies

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnr. | TS 8614.060 |
| Product omschrijving | Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus. |
| Materiaal | Plaatstaal, 2,5 mm |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Opmerking | Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau. |
| Afmetingen | Breedte: 900 mm Hoogte: 500 mm |
| Geschikt voor behuizingstype | TS VX SE |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS VX SE Breedte: = 600 mm = 1.000 mm Diepte: = 600 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 10,101 kg |
| Brutogewicht | 11 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Product omschrijving | TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 900x500 mm, voor kastbreedte 600/1000 mm of -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt |