

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.250 Deelmontageplaten

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.250 - Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.



Functies

Bestelnr.	TS 8614.250
Product omschrijving	Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal	Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen	Breedte: 1.100 mm Hoogte: 400 mm
Geschikt voor behuizingstype	TS VX SE

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE Breedte: = 1.200 mm Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9,3 kg
Brutogewicht	10,86 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Product omschrijving	TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 1100x400 mm, voor kastbreedte 1200 mm of -diepte 500 mm, plaatstaal, verzinkt