

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.675 Deelmontageplaten

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.675 - Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.



Functies

Bestelnr.	TS 8614.675
Product omschrijving	Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal	Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Opmerking	Ook geschikt voor inbouw in PC-kasten op TS-basis achter de onderste frontdeur, IW-behuizingen met een hoogte van 900 en 1000 mm.

Funcities

Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 775 mm
Geschikt voor behuizingstype	TS VX SE
Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE Breedte: = 600 mm Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	9,5 kg
Brutogewicht	9,76 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Product omschrijving	TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 500x775 mm, voor kastbreedte 600 mm of -diepte 600 mm, plaatstaal, verzinkt