


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.020 Zichtdeur

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.020 - Zichtdeur voor VX

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.

## Functies

Bestelnr.	VX 8618.020
Product omschrijving	Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Frame: RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005
Levering	Zichtdeur Espagnoetsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks)
IK-code	IK08
Opmerking	Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen voor frame 8618.110 nodig
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Breedte: = 600 mm Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	13,5 kg
Brutogewicht	14,2 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747

# Funcities

---

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------

---

Product omschrijving	VX-zichtdeur, voor BH: 600 x 2000 mm
----------------------	--------------------------------------

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------

---

Certificaten	Beschermklasse
--------------	----------------