


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.050 Zichtdeur

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.050 - Zichtdeur voor VX

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | VX 8618.050  |
| Product omschrijving                | Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.            |
| Materiaal                           | Frame: spuitgietaluminium profiel<br>Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm              |
| Oppervlak                           | Poedercoating  |
| Kleur                               | Frame: RAL 7035<br>Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005    |
| Levering                            | Zichtdeur<br>Espagnoetsluiting met dubbelbaardbinnenwerk<br>180°-scharnieren (4 stuks) |
| IK-code                             | IK08   |
| Opmerking                           | Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen voor frame 8618.110 nodig   |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 12  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55  |
| Geschikt voor                       | Behuizingstype: VX<br>Breedte: = 800 mm<br>Hoogte: = 2.200 mm                          |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 16,5 kg  |
| Brutogewicht                        | 18 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94039910   |
| ETIM 9                              | EC000747   |

# Funcities

---

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| ECLASS 8.0           | 27182204                             |
| Product omschrijving | VX-zichtdeur, voor BH: 800 x 2200 mm |

---

# Goedkeuringen

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
| Certificaten  | Beschermklasse   |

---