

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.810

# Profiel voor kabelinvoer, achter

Staat: 27-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.810 - Profiel voor kabelinvoer, achter

Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kast-/behuizingsframe.

## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | VX 8618.810   |
| Product omschrijving | Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kast-/behuizingsframe.  |
| Voordelen            | Eenvoudige montage<br>Volledige bedekking<br>Hoge afdichting van de in de kast ingevoerde kabel   |
| Toepassingsgebieden  | Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kastframe   |
| Materiaal            | hard-PVC<br>Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend<br>Temperatuurbestendig tot +60 °C<br>Afdichting: PU-schuim<br>Doorsnede: 30 x 25 mm   |
| Levering             | Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen  |
| Opmerking            | Per kabelinvoerplaats zijn twee stuks nodig<br>Vanaf een kastbreedte van 1000 mm is de bodemgroep in de breedte in twee secties verdeeld. Er kunnen twee kabelinvoerplaatsen (links/rechts) worden gerealiseerd |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: VX: = 600 mm<br>Behuizingstype: VX SE<br>Behuizingstype: Lessenaar CX<br>Behuizingstype: CX lessenaar onderdeel   |
| Leveringseenheid     | 2 st.   |
| Nettogewicht         | 0,16 kg   |
| Brutogewicht         | 0,18 kg   |
| Douanetariefnummer   | 39269097  |
| ETIM 9               | EC002624  |
| ECLASS 8.0           | 27189265  |
| Product omschrijving | VX-profiel voor kabelinvoer, achterzijde, voor B: 600 mm  |