Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# VX 8618.821
# EMC-bodemplaat

Staat: 4-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# VX 8618.821 - EMC-bodemplaat voor VX

Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8618.821 |
| Product omschrijving | Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | 1 bodemplaat met gestanste hamerkop<br>1 schuifbare bodemplaat<br>2 EMC-afdichtingen |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>Breedte: = 800 mm |
| Opmerking | Geen IP-beschermklasse volgende de norm mogelijk |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,5 kg |
| Brutogewicht | 2,72 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |

# Functies

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | VX Bodemplaat EMC, B=800 mm, plaatstaal, verzinkt |