


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.440

Kabelbevestigingsrail

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.440 - Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor VX, TS, VX SE, PC, sokkelsysteem VX

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.

Functies

| | |
|---|--|
| Bestelnr. | VX 8619.440 |
| Product omschrijving | Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel. |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwmogelijkheden VX | In kasten met een breedte van 1200 mm, in de bodem |
| Inbouwmogelijkheden VX SE | In kasten met een breedte van 1200 mm, in de bodem |
| Inbouwmogelijkheden AX | In kasten/behuizingen met een breedte van 1200 mm in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX |
| Inbouwmogelijkheden VX-sokkel | Bij sokkels met een breedte/diepte van 1200 mm in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel |
| Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal | In sokkels met een breedte van 1200 mm, in combinatie met een M8-moer |
| Inbouwmogelijkheden AX-sokkel | In sokkels met een breedte van 1200 mm |
| Geschikt voor | Sokkelsysteem AX Sokkelsysteem VX Sokkelsysteem VX, plaatstaal |
| Afmetingen | Lengte: 1.154 mm |

Funcities

| | |
|-----------------------|--|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX VX SE AX CX lessenaar onderdeel Lessenaar CX Breedte: = 1.200 mm |
| Geschikt voor breedte | 1.200 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 5,64 kg |
| Brutogewicht | 6 kg |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Product omschrijving | VX-kabelbevestigingsrail hoekprofiel, voor B: 1200 mm |