


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.440

# Kabelbevestigingsrail

Staat: 30-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.440 - Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsysteem VX

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.

## Functies

Bestelnr.	VX 8619.440
Product omschrijving	Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.
Materiaal	Staal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX	In kasten met een breedte van 1200 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden VX SE	In kasten met een breedte van 1200 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden AX	In kasten/behuizingen met een breedte van 1200 mm in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel	Bij sokkels met een breedte/diepte van 1200 mm in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal	In sokkels met een breedte van 1200 mm, in combinatie met een M8-moer
Inbouwmogelijkheden AX-sokkel	In sokkels met een breedte van 1200 mm
Geschikt voor	Sokkelsysteem AX Sokkelsysteem VX Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Afmetingen	Lengte: 1.154 mm

# Funcities

---

Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX SE AX CX lessenaar onderdeel Lessenaar CX Breedte: = 1.200 mm
Geschikt voor breedte	1.200 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	5,64 kg
Brutogewicht	6 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Product omschrijving	VX-kabelbevestigingsrail hoekprofiel, voor B: 1200 mm