

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.035**

**Sokkelplinten, zijkant, 100 mm**

Staat: 3-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.035 - Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

## Functies

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Bestelnr.                  | VX 8640.035  |
| Product omschrijving       | Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm. |
| Materiaal                  | Plaatstaal   |
| Kleur                      | RAL 9005   |
| Levering                   | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Afmetingen                 | Hoogte: 100 mm   |
| Geschikt voor              | Behuizingstype: VX<br>TX CableNet<br>Diepte: = 1.000 mm  |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1, 12   |
| Gewicht/VE                 | 3,3 kg   |
| Leveringseenheid           | 2 st.  |
| Nettogewicht               | 2,442 kg   |
| Brutogewicht               | 3,382 kg   |
| Douanetariefnummer         | 94039910   |
| ETIM 9                     | EC000721   |
| ECLASS 8.0                 | 27182003   |
| Product omschrijving       | VX-zijplint, H: 100 mm, voor D: 1000 mm, plaatstaal  |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTFA