


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.091

Sokkelplinten, geventileerd

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.091 - Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de geventileerde plinten ook aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.

Functies

Bestelnr.	VX 8660.091
Uitvoering	geventileerd
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Breedte/diepte: 800 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Gewicht/VE	1,93 kg
Leveringseenheid	2 st.
Geschikt voor	voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Nettogewicht	1,8 kg
Brutogewicht	1,928 kg

Funcities

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,17
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	VX Sokkelplint, geventileerd, voor B/D: 800 mm, plaatstaal

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------