

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.092

Sokkelplinten met borstelstrip

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.092 - Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee plinten met borstelstrip worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de plinten met borstelstrip ook aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.

Functies

| | |
|--------------------|--|
| Bestelnr. | VX 8660.092 |
| Uitvoering | met borstelstrip |
| Materiaal | Sokkelplinten: plaatstaal Borstelstrip: kunststof, zelfdovend |
| Kleur | RAL 9005 |
| Afmetingen | Hoogte: 100 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Breedte/diepte: 600 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Geschikt voor | voor sokkelsysteem VX, plaatstaal |
| Montage-instructie | Voor inbouw in de diepte is de optionele plintbevestiging nodig. |
| Nettogewicht | 1,1 kg |
| Brutogewicht | 1,136 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Product omschrijving | VX Sokkelplint met borstelstrip, voor breedte/diepte: 600 mm |
