Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.040

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal

Staat: 3-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX 8700.040 - Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal voor VX

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal, voor VX.

Functies

Bestelnr.	VX 8700.040
Voordelen	Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp Montage door één persoon Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Hoogte: = 1.800 mm Diepte: = 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
Basismateriaal	Roestvaststaal
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	21 kg
Brutogewicht	22,6 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Functies

Product omschrijving	VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 1800 x 500 mm, roestvaststaal, 1.4301

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration