Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.060

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal

Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

TS 8700.060 - Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal voor TS

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal, voor TS.



Functies

Bestelnr.	TS 8700.060
Voordelen	Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement Eenvoudige bevestiging door ophanghulp Aardbouten met contactvlakken
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: TS Hoogte: = 2.000 mm Diepte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Basismateriaal	Roestvaststaal

Functies

Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	28,2 kg
Brutogewicht	29,75 kg
Douanetariefnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182101
Product omschrijving	TS Schroefbare zijwanden, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2000x600 mm HxD