


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8700.850

# Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8700.850 - Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal voor TS

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal, voor TS.



## Functies

Bestelnr.	TS 8700.850
Voordelen	Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement Eenvoudige bevestiging door ophanghulp Aardbouten met contactvlakken
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: TS Hoogte: = 1.800 mm Diepte: = 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Basismateriaal	Roestvaststaal

# Funcities

---

Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	11,116 kg
Brutogewicht	23,7 kg
Douanetariefnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182101
Product omschrijving	TS Schroefbare zijwanden, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1800x500 mm HxD

---